



FD22AN

**Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées 48 modules, à compléter**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

#### Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Métal Plastique

#### Equipement

Nombre de rangées	2
-------------------	---

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----