



FD22AN

Caja componible de superficie vegaD, 2 filas ó 48M, 450x550x193mm sin puerta

Características técnicas

Dimensiones

Altura	450 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	193 mm
Grosor de la pared lateral	1 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	2
--	---

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Metal Plástico

Equipo

Número de filas	2
-----------------	---

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----