



FD22AN

Caja componible de superficie vegaD,2 filas ó 48M,450x550x193mm sin puerta

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|----------------------------|--------|
| Altura | 450 mm |
| Anchura | 550 mm |
| Profundidad | 193 mm |
| Grosor de la pared lateral | 1 mm |

Seguridad

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Índice de protección IP | IP30 |
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |

Equipo

| | |
|--|---|
| Número de aberturas de la placa de brida | 2 |
|--|---|

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje en superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No |

Materiales

| | |
|-------------|----------------------------|
| Colour | Blanco puro |
| Código RAL | 9010 |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material | Metal Plástico |

Equipo

| | |
|-----------------|---|
| Número de filas | 2 |
|-----------------|---|

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario | 0 |
| Número de bloqueos | 0 |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

Tensión

| | |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 230 - 400 V |
|-----------------|-------------|

Sostenibilidad

| | |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|