



FD22AN

vega D sup. p/completar a.450

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	450 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP30
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio

##### Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

##### Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Metal Plástico

##### Equipamento

Número de filas	2
-----------------	---

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----