



FD22AN

vega D sup. p/completar a.450

Características técnicas

Dimensões

Altura	450 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Metal Plástico

Equipamento

Número de filas	2
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----