



FD22DN

vega D sup. completo a.450, 48M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 - 400 V

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal 160 A

Equipamento

Número de calhas 2

Número de filas 2

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Capacidade

Número de módulos 48

Dimensões

Altura 450 mm

Largura 550 mm

Profundidade 193 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário 0

Número de bloqueios 0

Dimensões

Número de unidades de largura 24

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

Tipo de porta do armário Porta única

Conexão

Número de entradas de condutores 4

Materiais

Material Metal
Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Segurança

Classe de proteção Classe de isolamento II

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP30

Recebe fechadura Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHS Sim