



SK600

Preklopka sa pozicijom nula 20A 400V

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Broj polova	1
Tip pola	1P

Električna struja

Nazivna struja	20 A
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	8 kA

Napon

Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	690 V

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	53 mm
Dubina	64 mm
Dimenzije	85 x 53 mm

Oprema

Broj NO kontakata	0
Broj NC kontakata	0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 10 mm ²
Presjek krutog provodnika	1 - 6 mm ²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,70 W
-----------------------------	--------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

