Productdatablad
SK601



SK601

Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Uitvoering	
Aantal polen	2
Pooltype	2P
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	20 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	8 kA
Spanning	
Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Capaciteit	
Aantal modulen	3
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Afmetingen	
Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	64 mm
Afmetingen	85 x 53 mm
Samenstelling	
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm²
Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

