



SK602

### Commutateur de voltmètre 7 positions

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 20 A

##### Capacité

Nombre de modules 3

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

##### Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 64 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

##### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

##### Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

##### Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Photos | dessins

