



SK602

Comutador voltímetro 7 posições 20A

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1,5 - 10 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²

Potência

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	64 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
---------------------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

