



SK602

**Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 20 A

**Kapacita**

Počet modulů 3

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 40 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1 W

**Rozměry**

Výška 85 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 64 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Instalace, montáž**

Montáž Lišta DIN

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí 690 V

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

