



SK602

## Voltmeteromkopplare

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström 20 A

#### Kapacitet

Antal moduler 3

#### Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

#### Användningsförhållanden

Drifttemperatur -10 - 40 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 80 °C

#### Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Area flexibel ledare 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 1 W

#### Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 70 mm

Djup 64 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Installation, montering

Montering DIN-skena

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U<sub>i</sub> 690 V

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja

### Illustrationer | teckningar

