



SK603

Preklopka za ampermetar, 20A 400V AC

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 20 A

Kapacitet

Broj modula 3

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 40 °C

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1.5 - 10 mm²

Presjek krutog provodnika 1 - 6 mm²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N 1 W

Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 70 mm

Dubina 64 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i 690 V

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Arhitektura

Tip pola 3P+N

Oprema

Sa baterijom Ne

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

