



SK603

## Preklopka za ampermetar, 20A 400V AC

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja 20 A

#### Kapacitet

Broj modula 3

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 40 °C

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

#### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

#### Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 70 mm

Dubina 64 mm

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Napon

Nazivni izolacijski napon Ui 690 V

#### Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

#### Arhitektura

Tip pola 3P+N

#### Oprema

Sa baterijom Ne

#### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

