



SK603

**ΜΕΤΑΩΓΓΕΑΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 4ΘΕΣΕΩΝ 20Α**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 20 A

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 3

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 50 Hz

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 40 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -40 - 80 °C

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I<sub>n</sub> 1 W

**Διαστάσεις**

Ύψος 85 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 64 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Τάση**

Ονομαστική τάση μόνωσης U<sub>i</sub> 690 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Ράγα DIN

**Αρχιτεκτονική**

Πόλοι 3P+N

**Εξοπλισμός**

Με μπαταρία Όχι

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

