



SK603

Amperemeteromkopplare

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	20 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1 W
--	-----

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	64 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	690 V
--	-------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Utrustning

Med batteri	Nej
-------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

