



SK604

**Comutador de pólos 4 posições 20A**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 20 A

**Capacidade**

Número de módulos 3

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Potência**

Potência total dissipada em IN 1 W

**Dimensões**

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 64 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui 690 V

**Equipamento**

Com bateria Não

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim

Imagens e esquemas

