



SK604

ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1P 380V/20A 4 ΘΕΣΕΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 20 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 3

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 40 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -40 - 80 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 - 10 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 6 mm²

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 1 W

Διαστάσεις

Ύψος 85 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 64 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i 690 V

Εξοπλισμός

Με μπαταρία Όχι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

