



SK604

Vridomkopplare 4-läges

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 20 A

Kapacitet

Antal moduler 3

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 40 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Area flexibel ledare 1.5 - 10 mm²

Area solid ledare 1 - 6 mm²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 1 W

Dimensioner

Höjd 85 mm

Bredd 70 mm

Djup 64 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i 690 V

Utrustning

Med batteri Nej

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

