



SK606

**Sleutel-omschakelaar, 2 maak, 20 A 400 V**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Aantal polen	2
Pooltype	2P

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	3 kA

**Spanning**

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	64 mm
Afmetingen	85 x 70 mm

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

