



SK606

Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	2
Typ pólu	2P

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	3 kA

Napětí

Provozní napětí AC	400 - 400 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	440 V

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	64 mm
Rozměry	85 x 70 mm

Vybavení

Počet kontaktů NO	2
Počet kontaktů NC	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 10 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
--	-----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

