




EE701



Schemerschakelaar opbouw compact

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V 1000 W

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen 120 s

Vertragingstijd inschakelen 40 s

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -30 - +60 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 4 mm²

Teksten

Montagewijze Met buisklem voor mastbevestiging
Montage op inbouwdoos mogelijk
Voor wand- en mastmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Elektrische Stroom

Schakelstroom 8 A

Afmetingen

Hoogte 95 mm

Breedte 80 mm

Diepte 42,50 mm

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja