




EE701



Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy stałe 230V 1NO 8A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 - 230 V
---	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1000 W
---------------------------------	--------

Ustawienia

Czas opóźnienia wyłączenia	120 s
Czas opóźnienia zadziałania włącznika	40 s

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-30 - +60 °C
---------------------------------------	--------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm ²

Dodatkowe informacje

Montaż	Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie Możliwy montaż na puszcze podtynkowej Do montażu na ścianie i maszcie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd załączania	8 A
-----------------	-----

Wymiary

Wysokość	95 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	42,50 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak