




EE701



Schemerschakelaar opbouw compact

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1000 W
-----------------------------	--------

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	120 s
Vertragingstijd inschakelen	40 s

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-30 - +60 °C
-------------------------------	--------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm ²

Teksten

Montagewijze	Met buisklem voor mastbevestiging Montage op inbouwdoos mogelijk Voor wand- en mastmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	8 A
---------------	-----

Afmetingen

Hoogte	95 mm
Breedte	80 mm
Diepte	42,50 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja