




EE701



Sumračni prekidač nadgradni, IP55, 8A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Snaga

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V 1000 W

Postavke

Isključivanje vrijeme zadržke 120 s

Uključeno vrijeme zadržke 40 s

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta -30 - +60 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 1 - 4 mm²

Tekst

Način instalacije Sa cijevnom stezaljkom za fiksiranje na stub
Moguća ugradnja na podžbuknu kutiju
Za montažu na zid i velike stubove

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 8 A

Dimenzije

Visina 95 mm

Širina 80 mm

Dubina 42,50 mm

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da