




EE702



Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Ustawienia

Czas opóźnienia wyłączenia 40 s

Czas opóźnienia zadziałania włącznika 10 s

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu -30 - +60 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 4 mm²

Dodatkowe informacje

Montaż Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie
Możliwy montaż na puszcze podtynkowej
Do montażu na ścianie i maszcie

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Wymiary

Wysokość 95 mm

Szerokość 80 mm

Głębokość 42,50 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak