




EE702



Schemerschakelaar opbouw instelbaar

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen 40 s

Vertragingstijd inschakelen 10 s

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -30 - +60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 4 mm²

Teksten

Montagewijze Met buisklem voor mastbevestiging
Montage op inbouwdoos mogelijk
Voor wand- en mastmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Afmetingen

Hoogte 95 mm

Breedte 80 mm

Diepte 42,50 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja