




EE702



Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí 40 s

Doba zpoždění zapnutí 10 s

Podmínky použití

Skladovací/přepravní teplota -30 - +60 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 4 mm²

Průřez plného vodiče 1 - 4 mm²

Texty

Způsob montáže S trubkovou objímkou pro upevnění na stožár
Možnost instalace na krabici pod omítku
Pro montáž na stěnu a na stožár

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Rozměry

Výška 95 mm

Šířka 80 mm

Hloubka 42,50 mm

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano