




EE702



Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W
---------------------------------------	--------

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí	40 s
Doba zpoždění zapnutí	10 s

Podmínky použití

Skladovací/přepravní teplota	-30 - +60 °C
------------------------------	--------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 4 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 4 mm ²

Texty

Způsob montáže	S trubkovou objímkou pro upevnění na stožár Možnost instalace na krabici pod omítku Pro montáž na stěnu a na stožár
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Rozměry

Výška	95 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	42,50 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano