




ΕΕ702



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση λειτουργίας U<sub>e</sub> 230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Ισχύς**

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

**Ρυθμίσεις**

Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης 40 s

Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης 10 s

**Συνθήκες χρήσης**

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -30 - +60 °C

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης Με σφιγκτήρα σωλήνα για στερέωση ιστού  
Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί  
Για τοποθέτηση τοίχου και ιστού

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής 10 A

**Διαστάσεις**

Ύψος 95 mm

Πλάτος 80 mm

Βάθος 42,50 mm

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι