




EE702



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

Ρυθμίσεις

Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης 40 s

Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης 10 s

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -30 - +60 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 4 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 4 mm²

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με σφικκτήρα σωλήνα για στερέωση ιστού
Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί
Για τοποθέτηση τοίχου και ιστού

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Διαστάσεις

Ύψος 95 mm

Πλάτος 80 mm

Βάθος 42,50 mm

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι