




EE702



Ljusrelä 16A för väggmontage

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling	40 s
Tillslagsfördröjning	10 s

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-30 - +60 °C
---------------------------------	--------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 4 mm ²
Area solid ledare	1 - 4 mm ²

Text

Utförande	Med rörklämma för fastsättning på mast Installation möjlig på infälld dosa För vägg och mast-montage
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Dimensioner

Höjd	95 mm
Bredd	80 mm
Djup	42,50 mm

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja