




EE702



Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа 2300 W

Налаштування

Час затримки вимкнення 40 s

Час затримки вмикання 10 s

Умови використання

Температура зберігання / транспортування -30 - +60 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1 - 4 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 1 - 4 mm²

Тексти

Режим встановлення З трубним хомутом для кріплення щогли установка можлива в монтажну коробку внутрішнього монтажу Для монтажу стін і щогл

Тип з'єднання З гвинтовими клеммами

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Розміри

Висота 95 mm

Ширина 80 mm

Глибина 42,50 mm

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так