




EE702



Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	2300 W
---	--------

Налаштування

Час затримки вимкнення	40 s
------------------------	------

Час затримки вмикання	10 s
-----------------------	------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-30 - +60 °C
--	--------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 4 mm ²
--	-----------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Розміри

Висота	95 mm
--------	-------

Ширина	80 mm
--------	-------

Глибина	42,50 mm
---------	----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----