



156919

**Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" wg UP IP44 bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

**Materiali**

Colore Bianco polare  
Codice RAL 9010  
Finitura superficiale Lucido  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 63,70 mm  
Larghezza 64,30 mm  
Profondità 15 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con portaetichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44  
Resistenza agli urti IK IK02

**Testo**

Serigrafia Con serigrafia "Riscaldamento - 0"  
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo  
Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì