



FR52S

**Armario Univers metálico, IP55, clase II 800x550x275 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	800 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	275 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de sección en anchura	2
Número de aberturas de la placa de brida	4

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

**Equipo**

Número de filas	5
-----------------	---

**Materiales**

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	800 A
----------------------------	-------

**Tensión**

Tensión nominal	690 - 690 V
-----------------	-------------

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----