



FR52S

Verdelers, Univers IP55, klasse II, 800x550x275 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	5
----------------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

##### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----