



FR53E

Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 800 mm bredd 800 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	800 mm
Bredd	800 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	5
-------------	---

Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	800 A
-----------	-------

Spänning

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----