



FR54S

Verdeler, Univers IP55, klasse II, 800x1050x275 mm

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Uitrusting

Aantal rijen	5
--------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, asymmetrisch

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

##### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----