



FR55E

Armoire,univers,IP55,classe de protection1,800x1300x275mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	5
----------------	---

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----