



VZ122N

Puerta opaca metálica para caja VU/VH 2 filas, 24 módulos, RAL 9010

Características técnicas

Compatibilidad

Adecuado para tipo de caja	Empotrado Montaje en pared hueca
----------------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Altura	445,50 mm
Anchura	288 mm
Profundidad	36 mm

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

Materiales

Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Color del producto	Blanco puro
Material	Metal
Tratamiento	Sin tratamiento

Arquitectura

Posición de la puerta del armario	Izquierda
-----------------------------------	-----------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión

Equipo

Número de filas	2
-----------------	---

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
---------------------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí