



VZ123N

## volta Drzwi pełne 3R

### Właściwości techniczne

#### Kompatybilność

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Odpowiedni do typu obudowy | Montaż podtynkowy<br>Montaż w ścianie szkieletowej |
|----------------------------|----------------------------------------------------|

#### Wymiary

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wysokość  | 570,50 mm |
| Szerokość | 288 mm    |
| Głębokość | 36 mm     |

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |

#### Materiały

|          |             |
|----------|-------------|
| Kod RAL  | 9010        |
| Kolor    | Czysta biel |
| Materiał | Metal       |
| Obróbka  | Stan surowy |

#### Architektura

|                        |      |
|------------------------|------|
| Położenie drzwi szafki | Lewy |
|------------------------|------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30                |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa |

#### Sprzęt

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 3 |
|---------------|---|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|