



VZ124N

**Puerta opaca metálica para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010**

**Características técnicas**

**Compatibilidad**

Adecuado para tipo de caja	Empotrado Montaje en pared hueca
----------------------------	-------------------------------------

**Dimensiones**

Altura	695,50 mm
Anchura	288 mm
Profundidad	36 mm

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

**Materiales**

Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Color del producto	Blanco puro
Material	Metal
Tratamiento	Sin tratamiento

**Arquitectura**

Posición de la puerta del armario	Izquierda
-----------------------------------	-----------

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión

**Equipo**

Número de filas	4
-----------------	---

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
---------------------------------	----

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí