



VZ124W

volta, drzwi WLAN wentylowane, bez ramki, 4 rzędy

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy

Montaż podtynkowy
Montaż w ścianie szkieletowej

Wymiary

Wysokość	695,50 mm
Szerokość	288 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Stal
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów	4
---------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak