



VZ125W

volta UP, porte média avec fentes 5rang.

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret

Encastré
Cloison creuse

Dimensions

Hauteur

880.50 mm

Largeur

288 mm

Profondeur

36 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Nombre de portes

1

Nombre de serrure de la porte

0

Matière

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

Matière

Acier

Traitement de surface

Non traité

Architecture

Position de la porte

Gauche

Sécurité

Indice de protection IP

IP30

Type de verrouillage

Loquet

Equipement

Nombre rangées

5

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui