



VZ125W

### Двері білі пластикові для 5-рядного MM-щита в/у VOLTA

#### Технічні характеристики

##### Сумісність

Підходить для типу корпусу	Прихований монтажу Вбудовування в пустотілу стіну
----------------------------	--

##### Розміри

Висота	880,50 mm
Ширина	288 mm
Глибина	36 mm

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

##### Матеріали

Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал	Сталь
Обробка	Необроблений

##### Архітектура

Позиція дверей шафи	Зліва
---------------------	-------

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок

##### Обладнання

Кількість рядів щита	5
----------------------	---

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

##### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так