



29532089



Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Puissance

Puissance consommée	1 W
---------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	50 mm

Raccordement

Section du conducteur	2,50 - 2,50 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Couleur de l'éclairage blanc froid
Marquage	Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles
Impression	Sans inscription

Adapté à

Berker R.x / Berker Serie 1930 / Verre

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui