




29532089

LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Snaga

Apsorbirana snaga	1 W
-------------------	-----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dubina	50 mm

Veza

Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm ²
----------------	-----------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Rasvjeta	Boja svjetla hladno bijela
Označavanje	Moguće ubaciti folije sa otiskom simbola
Otisak	Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker R.x / Berker serija 1930/Glas

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da