




29532089



LED-підсвічування, біле світло, 230В, пол.білизна, R.x | 1930 | R.classic

**Технічні характеристики**

**Напруга**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 230 V |
|--------------------|-------|

**Потужність**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Споживана потужність | 1 W |
|----------------------|-----|

**Частота**

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

**Матеріали**

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

**Розміри**

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 70 mm |
| Ширина  | 70 mm |
| Глибина | 50 mm |

**Під'єднання**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Поперечний розріз дроту | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------------------------|

**Безпека**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

**Сумісний із**

|                                     |
|-------------------------------------|
| Berker R.x / Berker Serie 1930/Glas |
|-------------------------------------|

**Sustainability**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |