



VZ121N

## Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH12

### Technické vlastnosti

#### Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž  
Montáž do dutých příček

#### Rozměry

Výška	296,50 mm
Šířka	288 mm
Hloubka	36 mm

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

#### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený

#### Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

#### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

#### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano